

## Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1 – 10 V Schaltfunktion



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|               | 0309 00     | 1/5 | 56,39              | 02 | 4010337309000 |

### Merkmale

- Elektronisches Potentiometer mit Schaltfunktion für elektronische Vorschaltgeräte oder Tronic-Trafos mit 1 – 10 V-Steuereingang.
- Drücken des Bedienknopfs schaltet die EVG ein und aus.
- Drehen stellt die Helligkeit ein.
- Grundhelligkeit einstellbar.
- Kurzschlusschutz des Schaltkontakte durch integrierte Feinsicherung.

### Technische Daten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Nennspannung:          | AC 230 V, 50/60 Hz |
| 1 – 10 V Schnittstelle |                    |
| - Steuerspannung:      | 0,7 bis 12 V       |
| - Steuerstrom:         | max. 50 mA         |
| Schaltstrom            |                    |
| - ohmsch:              | 6 A                |
| Einbautiefe:           | 32 mm              |
| Umgebungstemperatur:   | +5 °C bis +25 °C   |

### Lieferumfang

- Sicherung ist im Lieferumfang enthalten.