




Amerikanische Steckdose 2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|---------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 0487 03 | 1/5 | 61,19 | 01 | 4010337487036 |
|  Anthrazit | 0487 28 | 1/5 | 61,31 | 11 | 4010337487289 |
|  Farbe Alu | 0487 26 | 1/5 | 64,85 | 11 | 4010337487265 |

Technische Daten

Einbautiefe: 17 mm

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Symbolaufdruck möglich.