







Abdeckrahmen Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 1fach	0211 112	1/10	7,77	01	4010337043973
 2fach	0212 112	1/10	10,67	01	4010337044017
 2fach ohne Mittelsteg	1002 112	1/10	10,67	01	4010337047094
 3fach	0213 112	1/5	19,47	01	4010337044031
 4fach	0214 112	1/5	31,45	01	4010337044055
 5fach	0215 112	1/5	47,99	01	4010337044079

Merkmale

- Bruchsicher.
- In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.

Technische Daten

Abdeckrahmen 1f:	B 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Abdeckrahmen 2f:	B 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Abdeckrahmen 2f o.M.:	B 83,3 x H 154,4 x T 10,6

Abdeckrahmen 3f:	B 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Abdeckrahmen 4f:	B 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Abdeckrahmen 5f:	B 83,3 x H 368,5 x T 10,6
Eckradius:	R 3
Biozirkulärer Kunststoff - Farbvariante Reinweiß glänzend:	min. 50%

Hinweise

- In Verbindung mit Dichtungsflansch auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
