

TKS-Kamera-Gateway



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	1201 00	1	246,12	10	4010337100034

Merkmale

- Das TKS-Kamera-Gateway bindet eine handelsübliche analoge Kamera in das Gira Türkommunikationssystem ein.
- Die Kamera kann einer Türstation zugeordnet werden. In diesem Fall schaltet sich die externe Kamera bei Betätigung der Ruftaste automatisch ein.

Durch das Kombgehäuse des TKS-Kamera-Gateways sind drei Montagearten möglich

- Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose).
- Unterputz (in einer Gerätedose).
- als REG (mit dem beiliegenden REG-Adapter)

Technische Daten

Anschlüsse

- 2-Draht-Bus OUT: 2 x Schraubklemme
- 2-Draht-Bus IN: 2 x Schraubklemme
- Video In: 2 x Schraubklemme
- Stützklemmen: 2 x Schraubklemme
- Relais (Wechsler): 3 x Schraubklemme

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C

Videosignal: FBAS 1 Vss, PAL-Norm

Abmessungen

- TKS-Kamera-Gateway: B 36 x H 52 x T 27 mm

Hinweise

- Bei mehreren externen Kameras wird für jede externe Kamera jeweils ein TKS-Kamera-Gateway und eine eigene Spannungsversorgung benötigt.
 - In einer Anlage dürfen bis zu zehn TKS-Kamera-Gateways eingesetzt werden, wobei das Videosignal max. drei TKS-Kamera-Gateways durchlaufen darf.
 - Der Anschluss der externen Kamera erfolgt über Schraubklemmen.
-

Lieferumfang

- Für Kameras mit BNC-Anschluss liegt ein Adapter bei.
-