

## 2-Draht-Umsetzer IP Client



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	1213 00	1/5	199,50	30	4010337132585

Der Client für die Installation der Türkommunikation IP mit vorhandenen 2-Draht-Leitungen konzipiert. Als Endgeräte sind Türstationen IP, Wohnungsstationen IP und IP-Kameras vorgesehen. Pro Endgerät im 2-Draht-System wird ein Client benötigt. Die Montage kann in einer Gerätedose oder in der Bauraumerweiterung von System 106 erfolgen. Eine Montage auf einer Hutschiene ist mit dem geeigneten Zubehör ebenfalls möglich.

### Merkmale

- Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.
- Client für einfache Nachrüstung von IP-basierten Geräten in Bestandsbauten mit vorhandenen 2-Draht-Leitungen.
- Firmware-Update für Aktualisierung von Sicherheitsfunktionen über automatischen Update-Prozess.
- Als Endgeräte sind Türstationen IP, Wohnungsstationen IP und IP-Kameras vorgesehen.
- Pro Endgerät im 2-Draht-System wird ein Client benötigt.
- Die Montage kann in einer Gerätedose oder in der Bauraumerweiterung von System 106 erfolgen.
- Eine Montage auf einer Hutschiene ist mit dem geeigneten Zubehör ebenfalls möglich.

### Technische Daten

Nennspannung:	52 V
Leistungsaufnahme:	max. 13 W
Schnittstelle LAN:	Buchse RJ45
Klemmbarer Leiterquerschnitt - eindrätig:	0,6 bis 0,8 mm
Abmessungen - L x B x H:	50 x 37 x 27 mm
Leitungslänge - Zwischen Host und Client: - Zwischen IP-Gerät und Client:	max. 100 m max. 1 m
Umgebungsbedingungen - Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +50 °C

- Lager-/ Transporttemperatur: -25 °C bis +70 °C
  - Relative Feuchte: 10 bis 95 % (keine Betauung)
- 

## Hinweise

- Für den Betrieb ist der Gira 2-Draht-Umsetzer IP Host notwendig.
-