© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Wohnungsstation Video IP mit WLAN



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Glas Weiß	1237 12	1	820,29	30	4010337125730
 Glas Schwarz	1237 05	1	820,29	30	4010337125747

Merkmale

- Für Türkommunikation IP geeignet.
- Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP.
- Wohnungsstation mit SIP-Client.
- Wohnungsstation für TKS-IP-Gateway.
- Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7“) großen HD Farbdisplay.
- Komfortable Freisprechfunktion.
- Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität.
- Enorm großer Betrachtungswinkel aus allen Richtungen.
- Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters.
- Wandmontage in Doppelgerätedose.
- WLAN-Schnittstelle.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	PoE PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE PoE-Standard: IEEE 802.3af
Leistungsaufnahme	
- Maximal:	8 W
- Typisch:	4 W
Netzwerkanschluss:	RJ45
Anschluss Spannungsversorgung:	Steckklemme 2-polig
Anschluss Etagenruftaster:	Steckklemme 2-polig
Display Diagonale:	17,78 cm (= 7")
Anzahl Farben:	16,7 M

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Auflösung:	800 x 1280 px. 216 ppi
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP3XD
WLAN Standard:	IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz
Abmessungen:	B 181 x H 114 x T 15 mm (Aufbauhöhe)