© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 5fach 600 mm



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)	1365 27	1	190,03	17	4010337365273
 Aluminium	1365 26	1	167,50	17	4010337365266

Merkmale

- Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung.
- Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.