

## Jalousieaktor 4fach DC 24 V mit Handbetätigung für KNX



| Spezifikation                                                                         | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  REG | 2154 00     | 1  | 298,00             | 26 | 4010337082248 |

Jalousieaktoren mit integrierter Busankopplung, Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungskappen oder ähnlichen Behängen.

### Merkmale

- Behangposition direkt ansteuerbar.
- Lamellenstellung direkt ansteuerbar.
- Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
- Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
- Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich.
- Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition.
- Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
- Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
- Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
- Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
- Speicherfunktion für Lichtszenen.
- Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar.
- Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen.
- Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich.
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus.
- Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
- Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
- Für Kleinspannung DC 12 bis 48 V.
- Unabhängige Ansteuerung der vier Jalousieausgänge.

### Technische Daten

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| KNX Medium: | TP256                        |
| Anschlüsse  |                              |
| - KNX:      | Anschluss- und Abzweigklemme |
| - Last:     | Schraubklemmen               |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Nennspannung:         | DC 12 bis 48 V         |
| Schaltspannung DC:    | DC 12 bis 48 V         |
| Schaltvermögen        |                        |
| - DC 12/24 V:         | 6 A                    |
| - DC 48 V:            | 3 A                    |
| Anschlussquerschnitt: | max. 4 mm <sup>2</sup> |

---

## Hinweise

- Montage auf DIN-Hutschiene.
- 

## Lieferumfang

- Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
- 

## Abmessungen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Teilungseinheiten (TE): | 4 |
|-------------------------|---|

---