






Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	2282 70	1	30,74	03	4010337123217
 Reinweiß seidenmatt (lackiert)	2282 72	1	35,66	03	4010337123224
 Grau matt (lackiert)	2282 76	1	35,66	03	4010337123279
 Schwarz matt (lackiert)	2282 74	1	35,66	03	4010337123262
 Anthrazit (lackiert)	2282 73	1	35,66	03	4010337123255

Merkmale

- Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - Lautsprecher-/AUX-Anschluss:	1,5 mm ²
Impedanz:	8 Ω
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +50 °C