© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß glänzend	2282 70	1	30,74	03	4010337123217
Reinweiß seidenmatt (lackiert)	2282 72	1	35,66	03	4010337123224
Grau matt (lackiert)	2282 76	1	35,66	03	4010337123279
Schwarz matt (lackiert)	2282 74	1	35,66	03	4010337123262
Anthrazit (lackiert)	2282 73	1	35,66	03	4010337123255
Reinweiß glänzend	2282 112	-	-	-	4010337076292

Merkmale

- Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - Lautsprecher-/AUX-Anschluss:	1,5 mm²
Impedanz:	8 Ω

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +50 °C