




Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|---------------------|----|---------------|
|  Weiß | 2349 00 | 1/5 | 76,64 | 02 | 4010337104681 |
|  Schwarz | 2369 00 | 1/5 | 76,64 | 02 | 4010337075905 |

Merkmale

- Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
- Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Ladestrom: | max. 3 A |
| Nennspannung | |
| - primär: | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| - sekundär: | 5 V (± 5%) |
| Stand-by: | ≤ 0,15 W |
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Umgebungstemperatur: | +10 °C bis +40 °C |
| Wirkungsgrad: | ≥ 75% |
| Normkonform: | DIN EN 60950-1/A2 |

Lieferumfang

- USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
