



## Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|---------------------|----|---------------|
|  Weiß      | 2349 00     | 1/5 | 76,64               | 02 | 4010337104681 |
|  Schwarz | 2369 00     | -   | -                   | -  | 4010337075905 |

### Merkmale

- Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
- Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.

### Technische Daten

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Ladestrom:           | max. 3 A                 |
| Nennspannung         |                          |
| - primär:            | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| - sekundär:          | 5 V (± 5%)               |
| Stand-by:            | ≤ 0,15 W                 |
| Einbautiefe:         | 32 mm                    |
| Umgebungstemperatur: | +10 °C bis +40 °C        |
| Wirkungsgrad:        | ≥ 75%                    |
| Normkonform:         | DIN EN 60950-1/A2        |

## Lieferumfang

- USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

---