









**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	2459 01	1	91,03	02	4010337076223
 Reinweiß glänzend	2459 03	1	91,03	02	4010337076179
 Reinweiß seidenmatt	2459 27	1	91,03	02	4010337076186
 Anthrazit	2459 28	1	92,62	02	4010337076285
 Farbe Alu	2459 26	1	100,24	02	4010337076193
 Schwarz matt	2459 005	1	100,24	02	4010337076209
 Grau matt	2459 015	1	100,24	02	4010337090151
 Edelstahl (lackiert)	2459 600	1	100,24	02	4010337076148

## Merkmale

- Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
  - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden.
- 

## Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-Anschluss:	1 x Typ A, 1 x Typ C
Ausgangsspannung USB:	DC 5 V
Ladestrom	
- USB A:	max. 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Stand-by:	≤80 mW
Anschlussquerschnitt	
- für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Einbautiefe:	31 mm
Umgebungstemperatur:	+5° C bis +35° C

---

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
  - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
  - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.
- 

## Lieferumfang

- USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.
-