

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C**



| Spezifikation     | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß glänzend | 2459 70     | 1  | 89,58              | 02 | 4010337129967 |

## Merkmale

- Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
- Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden.

## Technische Daten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Eingangsspannung:     | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz                    |
| USB-Anschluss:        | 1 x Typ A, 1 x Typ C                        |
| Ausgangsspannung USB: | DC 5 V                                      |
| Ladestrom             |   |
| - USB A:              | max. 2,4 A                                  |
| - USB C:              | max. 3 A                                    |
| Stand-by:             | ≤80 mW                                      |
| Anschlussquerschnitt  |   |
| - für Leiter von:     | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Einbautiefe:          | 31 mm                                       |
| Umgebungstemperatur:  | +5° C bis +35° C                            |

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
- Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
- Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

---

## Lieferumfang

- USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.
-