

Wipp-Kontrollschatzler British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe Ausschalter 2-polig

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2834 01	1/10	46,92	29	4010337078814
Reinweiß glänzend	2834 03	1/10	46,92	29	4010337078821
Anthrazit	2834 28	1/10	47,43	29	4010337078845
Farbe Alu	2834 26	1/10	50,54	29	4010337078838
Schwarz matt	2834 005	1/10	50,54	29	4010337038573
Grau matt	2834 015	1/10	50,54	29	4010337087137
Edelstahl	2834 600	1/10	57,72	29	4010337022305

Technische Daten

Einbautiefe: 24 mm

Anschlussquerschnitt
- für Leiter bis: 2 x 4 mm² oder 1 x 6 mm²

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
 - BS EN 60669-1.
-