# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.at

**Wipptaster 3fach 10 A 250 V~mit Wippen Schließer 1-polig**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremeweiß glänzend | 2844 01 | 1/10 | 40,15 | 29 | 4010337082033 |
| Reinweiß glänzend | 2844 03 | 1/10 | 40,15 | 29 | 4010337082040 |
| Anthrazit | 2844 28 | 1/10 | 43,05 | 29 | 4010337082064 |
| Farbe Alu (lackiert) | 2844 26 | 1/10 | 47,34 | 29 | 4010337082057 |
| Schwarz matt (lackiert) | 2844 005 | 1/10 | 47,34 | 29 | 4010337037903 |
| Grau matt (lackiert) | 2844 015 | 1/10 | 47,34 | 29 | 4010337087182 |
| Edelstahl (lackiert) | 2844 600 | 1/10 | 51,40 | 29 | 4010337021957 |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 25 mm |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter bis: | 2,5 mm² |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Hinweise**

- Nur für Schraubbefestigung.

---