

Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	3106 13	1/10	18,43	14	4010337112396

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.