© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	3116 31	1	58,71	14	4010337123842

Technische Daten

Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt.
- Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt.
- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.