

Einsatz Wipptaster 4fach 10 A 250 V~ Schließer 1-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3147 00	1/10	31,87	01	4010337038832
 ohne Befestigungskrallen	3867 00	1/10	31,87	01	4010337064855

Merkmale

- Mit Wippe 1fach auch als Schließer 2fach verwendbar.
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²

Hinweise

- Für tiefe Gerätedosen.
