© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Serientaster



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3153 00	1/10	20,86	01	4010337121145
 ohne Befestigungskrallen	3823 00	1/10	20,86	01	4010337121169

Technische Daten

Einbautiefe
- 3153 00: 32 mm
- 3823 00: 24 mm

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.