









SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4180 01	1/5	7,56	01	4010337092797
 Reinweiß glänzend	4180 03	1/5	7,56	01	4010337092810
 Reinweiß seidenmatt	4180 27	1/5	7,56	01	4010337092834
 Anthrazit	4180 28	1/5	9,20	11	4010337092841
 Farbe Alu	4180 26	1/5	14,03	11	4010337092827
 Schwarz matt	4180 005	1/5	14,03	11	4010337092780
 Grau matt	4180 015	1/5	14,03	11	4010337092803
 Edelstahl	4180 600	1	22,74	11	4010337092858

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
 - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Eingehauste Spreizkrallen.
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopftrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
 - Geringe Einbautiefe.
 - Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
 - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
 - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragrings.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Geerdeter Tragrings.
-

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
-