© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.at

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4180 01	1/5	7,90	01	4010337092797
 Reinweiß glänzend	4180 03	1/5	7,90	01	4010337092810
 Reinweiß seidenmatt	4180 27	1/5	7,90	01	4010337092834
 Anthrazit	4180 28	1/5	9,61	11	4010337092841
 Farbe Alu (lackiert)	4180 26	1/5	14,66	11	4010337092827
 Schwarz matt (lackiert)	4180 005	1/5	14,66	11	4010337092780
 Grau matt (lackiert)	4180 015	1/5	14,66	11	4010337092803
 Edelstahl	4180 600	1	23,76	11	4010337092858

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
