

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Montageplatte



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	4440 13	1/10	12,20	13	4010337093060

Merkmale

- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt	
- für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Leitergut:	starr und flexibel