








SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 4462 01 | 1/5 | 14,77 | 01 | 4010337093367 |
|  Reinweiß glänzend | 4462 03 | 1/5 | 14,77 | 01 | 4010337093381 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4462 27 | 1/5 | 14,77 | 01 | 4010337093404 |
|  Anthrazit | 4462 28 | 1/5 | 16,07 | 11 | 4010337093411 |
|  Farbe Alu | 4462 26 | 1/5 | 20,78 | 11 | 4010337093398 |
|  Schwarz matt | 4462 005 | 1/5 | 20,78 | 11 | 4010337093350 |
|  Grau matt | 4462 015 | 1/5 | 20,78 | 11 | 4010337093374 |

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |
| Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C |

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigelegt.
-