






## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	4462 70	1/5	14,99	01	4010337117339
 Reinweiß seidenmatt (lackiert)	4462 72	1/5	21,00	11	4010337117346
 Anthrazit (lackiert)	4462 73	1/5	21,00	11	4010337117315
 Schwarz matt (lackiert)	4462 74	1/5	21,00	11	4010337117353
 Grau matt (lackiert)	4462 76	1/5	21,00	11	4010337117322

### Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Kralenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

### Technische Daten

Einbautiefe: 32 mm

Leitergut: starr und flexibel

Anschlussquerschnitt  
- für Leiter von: 1,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
  - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
- 

## Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigelegt.
-