© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskrallen System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4466 01	1/10	7,72	21	4010337095088
 Reinweiß glänzend	4466 03	1/10	7,72	21	4010337095101
 Reinweiß seidenmatt	4466 27	1/10/100	7,72	21	4010337095125
 Anthrazit	4466 28	1/10/100	9,61	11	4010337095132
 Farbe Alu (lackiert)	4466 26	1/10	14,66	11	4010337095118
 Schwarz matt (lackiert)	4466 005	1/10/100	14,66	11	4010337095071
 Grau matt (lackiert)	4466 015	1/5	14,66	11	4010337095095
 Edelstahl	4466 600	1/10	23,76	11	4010337095149

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Merkmale

- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²
