









SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskralen System 55



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 4466 01 | 1/10 | 7,39 | 21 | 4010337095088 |
|  Reinweiß glänzend | 4466 03 | 1/10 | 7,39 | 21 | 4010337095101 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4466 27 | 1/10/100 | 7,39 | 21 | 4010337095125 |
|  Anthrazit | 4466 28 | 1/10/100 | 9,20 | 11 | 4010337095132 |
|  Farbe Alu | 4466 26 | 1/10 | 14,03 | 11 | 4010337095118 |
|  Schwarz matt | 4466 005 | 1/10/100 | 14,03 | 11 | 4010337095071 |
|  Grau matt | 4466 015 | 1/5 | 14,03 | 11 | 4010337095095 |
|  Edelstahl | 4466 600 | 1/10 | 22,74 | 11 | 4010337095149 |

Merkmale

- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Eingehauste Spreizkrallen.
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopftrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
 - Geringe Einbautiefe.
 - Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
 - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
 - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
-

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |
