









Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4488 01	1/10	21,30	01	4010337095804
 Reinweiß glänzend	4488 03	1/10	21,30	01	4010337095835
 Reinweiß seidenmatt	4488 27	1/10	21,30	01	4010337095859
 Anthrazit	4488 28	1/10	22,62	11	4010337095866
 Farbe Alu	4488 26	1/10	27,30	11	4010337095842
 Schwarz matt	4488 005	1/10	27,30	11	4010337095798
 Grau matt	4488 015	1/10	27,30	11	4010337095811
 Edelstahl	4488 600	1/5	35,69	11	4010337095873

Merkmale

- Mit Steckklemmen.
 - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
 - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Eingehauste Spreizkralen.
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
 - Geringe Einbautiefe.
 - Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
 - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
 - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
-

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
 - Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
 - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-