

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ senkrecht, mit Klappdeckel vorverdrahtet



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	4780 30	1/5	36,31	24	4010337092681

Technische Daten

Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Leitergut:	starr und flexibel

Hinweise

- Statt der SCHUKO-Steckdosen können in der senkrechten Kombination auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.