


## SCHUKO-Dreifachsteckdose 16 A 250 V~ waagrecht, mit Klappdeckel vorverdrahtet



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	4789 30	1	66,87	14	4010337092773

### Technische Daten

Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Leitergut:	starr und flexibel

### Hinweise

- Statt der SCHUKO-Steckdosen können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.