

**SCHUKO-Steckdose 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Abdeckrahmen Standard 55**

| Spezifikation                                                                                           | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend    | 4793 01     | 1/5 | 23,40              | 01 | 4010337095286 |
|  Reinweiß glänzend   | 4793 03     | 1/5 | 23,40              | 01 | 4010337095293 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4793 04     | 1/5 | 23,40              | 01 | 4010337095309 |

**Merkmale**

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

**Technische Daten**

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                              | 29 mm                                       |
| Leitergut:                                | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Hinweise

- Passend für Einbaudose 2fach, z. B. Kaiser, Attema UD50 und PVD 50, HAF 250 und G250, sowie Klick-Kanaldosen Van Geel.

---

## Lieferumfang

- Komplett mit Abdeckrahmen 2fach Gira Standard 55.

---