






## System 3000 Touchaufsatz System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5365 70	1/5	92,95	02	4010337124252
 Reinweiß seidenmatt (lackiert)	5365 72	1/5	100,76	02	4010337124269
 Anthrazit (lackiert)	5365 73	1/5	100,76	02	4010337124276
 Schwarz matt (lackiert)	5365 74	1/5	100,76	02	4010337124283
 Grau matt (lackiert)	5365 76	1/5	100,76	02	4010337124290

### Merkmale

- Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
- Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
- Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

### Technische Daten

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C