






## System 3000 Touchaufsatz



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend                | 5365 70     | 1/5 | 92,95              | 02 | 4010337124252 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 5365 72     | 1/5 | 100,76             | 02 | 4010337124269 |
|  Anthrazit (lackiert)           | 5365 73     | 1/5 | 100,76             | 02 | 4010337124276 |
|  Schwarz matt (lackiert)        | 5365 74     | 1/5 | 100,76             | 02 | 4010337124283 |
|  Grau matt (lackiert)           | 5365 76     | 1/5 | 100,76             | 02 | 4010337124290 |

### Merkmale

- Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
- Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
- Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

### Technische Daten

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C