© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

System 106 Rufdisplaymodul IP



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Glas Schwarz	5564 000	1	1.280,00	30	4010337112822

Merkmale

- Für Türkommunikation IP geeignet.
- Das Rufdisplaymodul IP erweitert die Türstation um ein modernes 4" IPS Volltouchdisplay mit intuitiver Bedienung.
- Es bietet maximale Flexibilität durch die Möglichkeit, bis zu 1.000 Teilnehmer direkt anzurufen.
- Die intelligente alphanumerische Suche erleichtert die schnelle Auswahl, während die temporäre Sprachumstellung auf die Landessprache eine benutzerfreundliche Bedienung für internationale Gäste ermöglicht. Zusätzlich verfügt das Modul über eine Codetastaturfunktion, die bei Bedarf deaktiviert werden kann. Die Konfiguration und Verwaltung erfolgt komfortabel über einen Webbrowser. Ein integrierter Näherungssensor aktiviert das Display automatisch und erkennt gleichzeitig Verschmutzungen. Dank hervorragender Ablesbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln – auch bei direkter Sonneneinstrahlung – und uneingeschränkter Bedienbarkeit bei Regen ist das Modul ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	über Flachbandkabel, 10-polig
Display	
- Größe:	4“ IPS TFT LCD Volltouch
- Auflösung:	480 x 480 Pixel (Active Area)
- Betrachtungswinkel:	85°
- Helligkeit:	950 cd/m2
Leistungsaufnahme	
- Ruhezustand (Display aus):	300 mW
- Aktivzustand (Display ein, max. Helligkeit):	1,3 W
Anschlüsse	
- Video:	1 x Steckerleiste
- System:	2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Schutzklasse:	IP54
Abmessungen in mm:	B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.