© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz WBT-0708 Cu nextgen™ Kabelschuh/Lötanschluss



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5666 03	1	89,93	01	4010337461487
 Schwarz matt	5666 10	1	89,93	01	4010337461494

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
- maximum: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum: 1 x 4 mm² (11 AWG)

Hinweise

- Nicht für Montagerahmen mit Klappdeckel geeignet.
- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung:Kaiser Elektronic-DosenUnterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.