


## Trennrelais 2fach



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Unterputz | 0382 00     | 1/5 | 88,53              | 02 | 4010337382003 |

## Merkmale

- Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben.
- Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt.
- Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.

## Technische Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nennspannung:        | AC 230 V, 50 Hz                          |
| Schaltstrom:         | 4 A, $\cos \phi \geq 0,8$ ind., 100 % ED |
| Anschlüsse           |  |
| - Versorgung:        | 2 x Schraubklemme                        |
| - Zentral:           | 2 x Schraubklemme                        |
| - Antrieb 1, 2:      | je 2 Schraubklemmen                      |
| - Nebenstelle 1, 2:  | je 1 Schraubklemme                       |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C                        |
| Einbautiefe:         | 21,5 mm                                  |

## Hinweise

- Das Trennrelais Unterputz wird in eine Gerätedose montiert. (Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.)