










## Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld Reinweiß seidenmatt



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWhSt.	PS	EAN
 1fach	1091 27	1/10	7,38	01	4010337091271
 2fach waagrecht	1092 27	1/10	13,69	01	4010337092278
 2fach senkrecht	1102 27	1/10	13,69	01	4010337102274
 3fach waagrecht	1093 27	1/5	21,55	01	4010337093275
 3fach senkrecht	1103 27	1/5	21,55	01	4010337103271
 4fach waagrecht	1094 27	1/5	31,41	01	4010337094272
 4fach senkrecht	1114 27	1/5	31,41	01	4010337008927
 5fach waagrecht	1095 27	1/5	47,22	01	4010337095279
 5fach senkrecht	1115 27	1/5	47,22	01	4010337115274

## **Merkmale**

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
  - Sprühnebel dicht.
  - Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
  - Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.
- 

## **Hinweise**

- Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
-