



Wohnungsstation Video IP mit WLAN



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Glas Weiß | 1237 12 | 1 | 739,00 | 30 | 4010337125730 |
|  Glas Schwarz | 1237 05 | 1 | 739,00 | 30 | 4010337125747 |

Merkmale

- Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP.
- Wohnungsstation mit SIP-Client.
- Wohnungsstation für TKS-IP-Gateway.
- Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7") großen HD Farbdisplay.
- Komfortable Freisprechfunktion.
- Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität.
- Enorm großer Betrachtungswinkel aus allen Richtungen.
- Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters.
- Wandmontage in Doppelgerätedose.
- WLAN-Schnittstelle.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Spannungsversorgung: | PoE PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE PoE-Standard: IEEE 802.3af |
| Leistungsaufnahme | |
| - Maximal: | 8 W |
| - Typisch: | 4 W |
| Netzwerkanschluss: | RJ45 |
| Anschluss Spannungsversorgung: | Steckklemme 2-polig |
| Anschluss Etagenruftaster: | Steckklemme 2-polig |
| Display Diagonale: | 17,78 cm (= 7") |
| Anzahl Farben: | 16,7 M |
| Auflösung: | 800 x 1280 px. 216 ppi |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +40 °C |
| Schutzart: | IP3XD |
| WLAN Standard: | IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz |
| Abmessungen: | B 181 x H 114 x T 15 mm (Aufbauhöhe) |
