

## Türstation AP 1fach



| Spezifikation                                                                                            | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß               | 1266 66     | 1  | 298,26             | 18 | 4010337266662 |
|  Anthrazit (lackiert) | 1266 67     | 1  | 309,06             | 18 | 4010337266679 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 1266 65     | 1  | 309,06             | 18 | 4010337266655 |

## Merkmale

- Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
- Im Design des Schalterprogramms Gira TX\_44.
- Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil.
- Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche.
- Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund.
- Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Wetterfester Lautsprecher.
- Hochwertiges Elektretmikrofon.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
- Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
- Sprechlautstärke einstellbar.
- Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
- Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
- Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
- Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice [www.beschriftung.gira.de](http://www.beschriftung.gira.de) oder die Gira Beschriftungssoftware.
- Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm.

## Technische Daten

Spannungsversorgung: DC 26 V  $\pm$  2 V (über 2-Draht-Bus)

Anschlüsse  
- 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - Zusatzversorgung:  | 2 x Schraubklemme       |
| Schutzart:           | IP44                    |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C       |
| Abmessungen          |                         |
| - Türstation 1fach:  | B 110 x H 181 x T 19 mm |
| - Namensschild:      | B 62 x H 62 mm          |

---