

Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 70



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 2282 70 | 1 | 30,74 | 03 | 4010337123217 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 2282 72 | 1 | 35,66 | 03 | 4010337123224 |
|  Grau matt (lackiert) | 2282 76 | 1 | 35,66 | 03 | 4010337123279 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 2282 74 | 1 | 35,66 | 03 | 4010337123262 |
|  Anthrazit (lackiert) | 2282 73 | 1 | 35,66 | 03 | 4010337123255 |

Merkmale

- Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

Technische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt - Lautsprecher-/AUX-Anschluss: | 1,5 mm ² |
| Impedanz: | 8 Ω |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +50 °C |