

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	2459 01	1	91,03	02	4010337076223
 Reinweiß glänzend	2459 03	1	91,03	02	4010337076179
 Reinweiß seidenmatt	2459 27	1	91,03	02	4010337076186
 Anthrazit	2459 28	1	92,62	02	4010337076285
 Farbe Alu (lackiert)	2459 26	1	100,24	02	4010337076193
 Schwarz matt (lackiert)	2459 005	1	100,24	02	4010337076209
 Grau matt (lackiert)	2459 015	1	100,24	02	4010337090151
 Edelstahl (lackiert)	2459 600	1	100,24	02	4010337076148

Merkmale

- Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
- Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden.

Technische Daten

Eingangsspannung: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

USB-Anschluss: 1 x Typ A, 1 x Typ C

Ausgangsspannung USB: DC 5 V

Ladestrom

- USB A: max. 2,4 A
- USB C: max. 3 A

Stand-by: ≤80 mW

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Einbautiefe: 31 mm

Umgebungstemperatur: +5° C bis +35° C

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
- Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
- Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

Lieferumfang

- USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.
-