© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Wipp-Kontrollschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe Ausschalter 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2834 01	1/10	49,03	29	4010337078814
Reinweiß glänzend	2834 03	1/10	49,03	29	4010337078821
Anthrazit	2834 28	1/10	49,56	29	4010337078845
Farbe Alu (lackiert)	2834 26	1/10	52,81	29	4010337078838
Schwarz matt (lackiert)	2834 005	1/10	52,81	29	4010337038573
Grau matt (lackiert)	2834 015	1/10	52,81	29	4010337087137
Edelstahl	2834 600	1/10	60,32	29	4010337022305

Technische Daten

Einbautiefe:	24 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	2 x 4 mm² oder1 x 6 mm²

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- BS EN 60669-1.
