

## Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte Serienschalter



| Spezifikation                                                                              | Bestell-Nr. | VE   | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 3105 13     | 1/10 | 24,16              | 13 | 4010337112341 |

### Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

### Technische Daten

Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nennleistung  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.