© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte Universal-Aus-Wechselschalter**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Reinweiß | 3106 13 | 1/10 | 19,26 | 14 | 4010337112396 |

**Merkmale**

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Lieferumfang**

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.