


## Wippschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	3106 30	1/10/100	18,46	24	4010337123927

### Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Wassergeschützt Aufputz IP44

### Technische Daten

- Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennleistung  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.