© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte und orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	3116 13	1/10	36,39	13	4010337112471

Merkmale

- Mit LED-Beleuchtungselement.
- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.
- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.