

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 4180 70 | 1/5 | 11,18 | 01 | 4010337116998 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 4180 72 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337117025 |
|  Anthrazit (lackiert) | 4180 73 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337116974 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4180 74 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337117049 |
|  Grau matt (lackiert) | 4180 76 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337116981 |

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Kralenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
