

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Montageplatte



| Spezifikation                                                                              | Bestell-Nr. | VE   | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 4440 13     | 1/10 | 12,20              | 13 | 4010337093060 |

### Merkmale

- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

### Technische Daten

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Anschlussquerschnitt |                                             |
| - für Leiter von:    | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitergut:           | starr und flexibel                          |