
















## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend    | 4453 01     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093718 |
|  Cremeweiß glänzend  | 4755 01     | 1/10     | 10,96              | 01 | 4010337093879 |
|  Reinweiß glänzend   | 4453 03     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093732 |
|  Reinweiß glänzend   | 4755 03     | 1/10     | 10,96              | 01 | 4010337093893 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4453 27     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093763 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4755 27     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093916 |
|  Anthrazit           | 4453 28     | 1/10/100 | 12,26              | 11 | 4010337093770 |
|  Anthrazit           | 4755 28     | 1/10     | 12,26              | 11 | 4010337093923 |
|  Farbe Alu           | 4453 26     | 1/10     | 16,97              | 11 | 4010337093756 |

|   |              |          |          |       |    |               |
|---|--------------|----------|----------|-------|----|---------------|
|    | Farbe Alu    | 4755 26  | 1/5      | 16,97 | 11 | 4010337093909 |
|    | Schwarz matt | 4453 005 | 1/10/100 | 16,97 | 11 | 4010337093701 |
|    | Schwarz matt | 4755 005 | 1/10     | 16,97 | 11 | 4010337093862 |
|    | Grau matt    | 4453 015 | 1/5      | 16,97 | 11 | 4010337093725 |
|    | Grau matt    | 4755 015 | 1/5      | 16,97 | 11 | 4010337093886 |
|  | Edelstahl    | 4453 600 | 1/5      | 25,33 | 11 | 4010337093787 |

## Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopftrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Einbautiefe:  | 32 mm                                       |
| Leitergut:  | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von:           | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---