© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Steckklemmen System 70**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Reinweiß glänzend | 4453 70 | 1/10/100 | 11,68 | 01 | 4010337117636 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 4453 72 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117643 |
|  Anthrazit (lackiert) | 4453 73 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117612 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4453 74 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117650 |
|  Grau matt (lackiert) | 4453 76 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117629 |

**Merkmale**

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

| | |
|---|---|
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | <br>1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | <br>0 °C bis +45 °C |

---

**Hinweise**

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---